

**IE-PS-V04P-2SC-POF-BP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)  
塑料, 带 SC-插芯

通用订货数据

版本	FO 连接器, 规格 4, SC-RJ POF, 带弯曲保护, IP67
订货号	<a href="#">1963390000</a>
类型	IE-PS-V04P-2SC-POF-BP
GTIN (EAN)	4032248651863
数量	10 items

## IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	129.8 mm	深度 (英寸)	5.1102 inch
高度	20.1 mm	高度 (英寸)	0.7913 inch
宽度	20.2 mm	宽度 (英寸)	0.7953 inch
净重	54.3 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

## 通用参数

物品描述	规格 4, SC-RJ POF, 带弯曲保护	颜色编码	其他
外壳基本材料	PA UL 94 V0	最大护套直径	10 mm
最小护套直径	5 mm	防护等级	IP67
插拔次数	500	光纤类型	POF
插入损耗	0.5 dB 单模, 0.4 dB 多模, ≤ 1.0 dB POF	端口 1	SCRJ
端口 2	快速联接系统: 压接, 切割	插芯外壳材料	PA, 铸铝
回流损失 (衰减)	40 dB 单模; 30 dB 多模		


## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-24
-------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

尺寸图



IE-PS-V04P-2SC-POF-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

LWL-SC


LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



通用订货数据

类型	IE-SCRJ-IP67-POF-100	版本	
订货号	<a href="#">1278430000</a>	FO 连接器, 备用-压线端, 带外壳 IP67	
GTIN (EAN)	4050118069136		
数量	100 ST		

压接套件



压接套件

通用订货数据

类型	TOOL SET IE-POF	版本	
订货号	<a href="#">1208930000</a>	压接钳: HTX-IE-POF, 剥线工具: Multi-Stripax IE-POF	
GTIN (EAN)	4032248990283		
数量	1 ST		

防尘盖

保护您的设备, 防止灰尘和污垢。



通用订货数据

类型	IE-PP-V04P	版本	
订货号	<a href="#">1963890000</a>	插头外壳-防护板	
GTIN (EAN)	4032248646319		
数量	10 ST		

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本	
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的	
GTIN (EAN)	4032248402731		
数量	200 ST		