

IE-PS-V04P-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
 塑料, 带 SC-插芯

通用订货数据

版本	FO 连接器, 类别4, SC-Duplex单模式, 带扭折保护, IP67
订货号	1963410000
类型	IE-PS-V04P-2SC-SM-BP
GTIN (EAN)	4032248651887
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PS-V04P-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	129.8 mm	深度 (英寸)	5.1102 inch
高度	20.1 mm	高度 (英寸)	0.7913 inch
宽度	20.2 mm	宽度 (英寸)	0.7953 inch
净重	53.4 g		

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

物品描述	类别4, SC-Duplex单模式, 带扭折保护	颜色编码	其他
外壳基本材料	PA UL 94 V0	最大护套直径	10 mm
最小护套直径	5 mm	防护等级	IP67
插拔次数	500	光纤类型	单模
插入损耗	0.5 dB 单模; 0.4 dB 多模; 1.5 dB POF	端口 1	SCRJ
端口 2	粘合、压接、抛光	插芯外壳材料	PA, 镀锌
回流损失 (衰减)	40 dB 单模; 30 dB 多模		


通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 61754-24

分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

尺寸图



IE-PS-V04P-2SC-SM-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-PP-V04P	版本
订货号	1963890000	插头外壳-防护板
GTIN (EAN)	4032248646319	
数量	10 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	