

**IE-BS-V01M-LCD-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含LC 插芯

通用订货数据

版本	法兰 LWL, IP67, 类别1, LC Duplex-耦合, 单模
订货号	<a href="#">1963430000</a>
类型	IE-BS-V01M-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645527
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	33.3 mm	深度 (英寸)	1.311 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	60 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 通用参数

物品描述	类别1, LC Duplex-耦合	颜色编码	其他
外壳基本材料	铸锌	防护等级	IP67
插拔次数	500	光纤类型	单模
插入损耗	≤ 0.5 dB	端口1	LC Duplex
端口2	LC Duplex	回流损失 (衰减)	≥ 40 dB

## 通用标准


连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-20
-------	---

## 分类

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

分解图纸



使用中心螺栓连接时的壁厚

## IE-BS-V01M-LCD-SM-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

### 通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本	
订货号	<a href="#">1965700000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		