数据信息页

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件套件， IEC 61076-3-106， Var.1
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯， 含SC 插芯

通用订货数据

版本	法兰 LWL, IP67, 类别1, 由在 2*SC上的SCRJ耦合而成, 单模
订货号	1963440000
类型	IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645534
数量	10 items

数据信息页

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS	一致

尺寸和重量

深	36.6 mm	深度 (英寸)	1.4409 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	62.1 g		

温度

存储温度		工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度			

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，有例外
RoHS 豁免（如适用/已知）	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

通用参数

物品描述	类别1, 由在 2*SC上的SCRJ耦合而成	颜色编码	其他
外壳基本材料	铸锌	防护等级	IP67
插拔次数	500	光纤类型	单模
插入损耗	≤ 0.5 dB	端口1	SC
端口 2	SCRJ	回流损失（衰减）	≥ 40 dB

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 61754-4, IEC 61754-24

分类

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		


IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

分解图纸



使用中心螺栓连接时的壁厚

IE-BS-V01M-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本
订货号	1965700000	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	