

IE-BS-V04P-LCD-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 带 LC-插芯

通用订货数据

版本	法兰 LWL, IP67, 类别4, LC Duplex-耦合, 单模
订货号	1963450000
类型	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645541
数量	10 items

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	45.3 mm	深度 (英寸)	1.7835 inch
高度	38 mm	高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
净重	26.7 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

物品描述	类别4, LC Duplex-耦合	颜色编码	其他
外壳基本材料	PA UL 94 VO	防护等级	IP67
插拔次数	500	光纤类型	单模
插入损耗	≤ 0.5 dB	端口1	LC Duplex
端口 2	LC Duplex	回流损失 (衰减)	≥ 40 dB

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20
-------	---


分类

ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752
ETIM 10.0	EC000752	ECLASS 14.0	19-17-01-16
ECLASS 15.0	19-17-01-16		

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸**安装开孔**

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-LCD-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件**防尘盖**

保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V04P	版本
订货号	1963900000	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

空白

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。
 适合于以下设备生产商的设备 : Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点 :

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印 : 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	