数据信息页

IE-BS-V04P-LCD-SM-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) 塑料,带 LC-插芯

通用订货数据

版本	法兰 LWL, IP67, 类别4, LC Duplex-耦合, 单模
订货号	<u>1963450000</u>
类型	IE-BS-V04P-LCD-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645541
数量	10 items

IE-BS-V04P-LCD-SM-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
	±χ			
尺寸和重量			<u> </u>	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45.3 mm	~	1.7835 inch	
深 高度	38 mm		1.4961 inch	
元 宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch	
9 重	26.7 g			
温度				
字储温度 		工作温度	-40 °C70 °C	
安装温度				
不保产品合规				
RoHS 合规状态				
NOTS ロ残仏総 REACH SVHC				
IL IOITOVITO	「元三之 0.1 WC/0 日刊同反人/	エ <i>ロ</i> がく(0 * 110)		
通用参数				
		1-1.11-		
物品描述	类别4, LC Duplex-耦合	颜色编码	其他	
小壳基本材料 	PA UL 94 V0	防护等级	IP67	
重拔次数	500		单模	
插入损耗	≤ 0.5 dB		LC Duplex	
端口 2	LC Duplex	回流损失(衰减)	≥ 40 dB	
通用标准				
连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 61754-20			
分类			,	
ETIM 6.0	EC000752	ETIM 7.0	EC000752	
ETIM 8.0	EC000752	ETIM 9.0	EC000752	
TIM 10.0	EC000752	ECLASS 9.1	19-17-01-16	
ECLASS 10.0	19-17-01-16	ECLASS 11.0	19-17-01-16	
	19-17-01-16	ECLASS 13.0	19-17-01-16	
ECLASS 12.0	19-17-01-10			

目录日期/图纸 2

数据信息页

IE-BS-V04P-LCD-SM-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

江图

安装开孔

Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

数据信息页

IE-BS-V04P-LCD-SM-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖

保护您的设备,防止灰尘和污垢。

通用订货数据

 类型
 IE-BP-V04P
 版本

 订货号
 1963900000
 法兰外壳防护盖

 GTIN (EAN)
 4032248646326

 数量
 10 ST

空白

ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<u>1857440000</u>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

目录日期/图纸 4