

**IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含 RJ45插芯

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 1 金属, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1963480000</a>
类型	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	61.4 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别 1 金属, IDC, EIA/ TIA 586 A	布线	TIA-568A
密封圈材料	EPDM	颜色编码	其他
外壳基本材料	镀锌	最大绝缘直径	1.6 mm
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)	插针镀层	镍, 镀金
连接线径, 硬导线	0.4...0.64 mm	连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22
连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm	连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22
屏蔽	360度; 全封闭外壳	防护等级	IP67
插拔次数	750		

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-5 1	证书号 (cULus)	E316369
-------	--	-------------	---------

## 电气特性


电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 PoE / PoE+	≥ 1500 V AC/DC 符合 IEEE 802.3bt	介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC
------------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

分解图纸



使用中心螺栓连接时的壁厚

## IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

### 通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本	
订货号	<a href="#">1965700000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		

**Sets - RJ45**

Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含 RJ45插芯



**通用订货数据**

类型	IE-PS-V01M-RJ45-FH	版本
订货号	<a href="#">1963120000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的金属, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651627	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	版本
订货号	<a href="#">1963130000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的金属, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651634	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01M-RJ45-TH	版本
订货号	<a href="#">1963140000</a>	RJ45 压接插头, 类别1的金属, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651641	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	版本
订货号	<a href="#">1963150000</a>	RJ45 压接插头, 类别1的金属, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651658	
数量	10 ST	