



Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含 RJ45插芯

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 1 金属, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	1963480000
类型	IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645572
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E316369

尺寸和重量

高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	61.4 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别 1 金属, IDC, EIA/TIA 568 A	布线	TIA-568A
密封圈材料	EPDM	颜色编码	其他
外壳基本材料	铸铝	最大绝缘直径	1.6 mm
目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	插针镀层	镍, 镀金
连接线径, 硬导线	0.4...0.64 mm	连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22
连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm	连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22
屏蔽	360度; 全封闭外壳	防护等级	IP67
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1, IEC 60603-7-51	证书号 (cULus)	E316369
-------	--	-------------	---------

电气特性


电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 PoE / PoE+	≥ 1500 V AC/DC 符合 IEEE 802.3bt	介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC
---------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

分解图纸



使用中心螺栓连接时的壁厚

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本	
订货号	1965700000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248653928		
数量	10 ST		

IE-BS-V01M-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 含 RJ45插芯



通用订货数据

类型	IE-PS-V01M-RJ45-FH	版本
订货号	1963120000	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的金属, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651627	11801 2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01M-RJ45-FH-BP	版本
订货号	1963130000	RJ45 插头, 无需工具, 类别1的金属, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA
GTIN (EAN)	4032248651634	(ISO/IEC 11801 2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01M-RJ45-TH	版本
订货号	1963140000	RJ45 压接插头, 类别1的金属, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248651641	2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V01M-RJ45-TH-BP	版本
订货号	1963150000	RJ45 压接插头, 类别1的金属, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651658	11801 2010)
数量	10 ST	