


**IE-BS-V04P-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)  
塑料, 带 RJ45插芯

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 4, RJ45 / RJ45 耦合, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1963490000</a>
类型	IE-BS-V04P-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645589
数量	10 items

## IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

37.8 g

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

RJ45

物品描述

类别 4, RJ45 / RJ45 耦合

密封圈材料

NBR

外壳基本材料

PA UL 94 V0

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

屏蔽

360度; 全封闭外壳

防护等级

IP67

插拔次数

750

## 通用标准

连接器标准

IEC 61076-3-106 Var. 4,  
IEC 60603-7-51

证书号 (cULus)

E316369

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小  $\geq 1500$  V AC/DC

介电强度, 触点-触点

$\geq 1000$  V AC/DC

## 分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-RJ45-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

类型	IE-BP-V04P	版本
订货号	<a href="#">1963900000</a>	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

Sets - RJ45

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)  
塑料, 带 RJ45插芯



通用订货数据

类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH	版本
订货号	<a href="#">1963160000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248651665	2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	版本
订货号	<a href="#">1271240000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118060027	2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	版本
订货号	<a href="#">1963170000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248653980	11801 2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH	版本
订货号	<a href="#">1963180000</a>	RJ45 压接插头, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	版本
订货号	<a href="#">1963190000</a>	RJ45 压接插头, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651672	11801 2010)
数量	1 ST	