


**IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)  
 塑料, 带 RJ45插芯

**通用订货数据**

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 4, IDC, EIA/TIA 586 A, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1963500000</a>
类型	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A
GTIN (EAN)	4032248645596
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

4.4 g

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别 4, IDC, EIA/TIA 586 A	布线	TIA-568A
密封圈材料	NBR	外壳基本材料	PA UL 94 V0
最大绝缘直径	1.6 mm	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/ IEC 11801 2010)
插针镀层	镍, 镀金	连接线径, 硬导线	0.4...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22	连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm
连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22	屏蔽	360度; 全封闭外壳
防护等级	IP67	插拔次数	750

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-51	证书号 (cULus)	E316369
-------	---	-------------	---------


## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 PoE / PoE+	≥ 1500 V AC/DC 符合 IEEE 802.3bt	介电强度, 触点-触点	≥ 1000 V AC/DC
------------------------------------	-----------------------------------	-------------	----------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

类型	IE-BP-V04P	版本
订货号	<a href="#">1963900000</a>	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

## 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

## 通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1857440000</a>	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

**IE-BS-V04P-RJ45-FJ-A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

**Sets - RJ45**

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)  
 塑料, 带 RJ45插芯



**通用订货数据**

类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH	版本
订货号	<a href="#">1963160000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248651665	2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	版本
订货号	<a href="#">1271240000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118060027	2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	版本
订货号	<a href="#">1963170000</a>	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248653980	11801 2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH	版本
订货号	<a href="#">1963180000</a>	RJ45 压接插头, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	版本
订货号	<a href="#">1963190000</a>	RJ45 压接插头, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651672	11801 2010)
数量	1 ST	