

**IE-BS-V05M-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



HDC 接插件套件符合 IEC 61076-3-106 Var.5 金属，带 RJ45 插芯

**通用订货数据**

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 5, RJ45 / RJ45 耦合, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	<a href="#">1963510000</a>
类型	IE-BS-V05M-RJ45-C
GTIN (EAN)	4032248645602
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

60 g

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## 通用参数

端口 1

RJ45

端口 2

RJ45

物品描述

类别 5, RJ45 / RJ45 耦合

密封圈材料

NBR

外壳基本材料

铸铝

目录册

Cat.6A / Class EA (ISO/  
IEC 11801 2010)

插针镀层

镍, 镀金

屏蔽

360度; 全封闭外壳

防护等级

IP67

插拔次数

750

## 通用标准

连接器标准

IEC 61076-3-106 Var. 5,  
IEC 60603-7-51

证书号 (cULus)

E316369

## 电气特性

电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小  $\geq 1500$  V AC/DC

介电强度, 触点-触点

 $\geq 1000$  V AC/DC

## 分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

尺寸图



## IE-BS-V05M-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

### 防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

### 通用订货数据

类型	IE-BP-V05M	版本	
订货号	<a href="#">1968930000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248692125		
数量	10 ST		