## IE-BH-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) 塑料,空外壳

## 通用订货数据

| 空接线箱, 法兰外壳, 类型 4 符合 IEC 61076-3-106,<br>IP67 |
|--|
| <u>1963520000</u>                            |
| IE-BH-V04P                                   |
| 4032248645619                                |
| 10 items                                     |
|  |

## IE-BH-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

| 审批                                    |                          |                            |                      |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------|
| MAMID 认证                              | c (UL) us                |                            |                      |
| ROHS                                  | LISTED<br>一致             |                            |                      |
| JL File Number Search                 | <br>UL 网站                |                            |                      |
| 证书号 (cULus)                           | E316369                  |                            |                      |
| 尺寸和重量                                 |                          |                            |                      |
| <del>深</del>                          | 28.7 mm                  | 深度 (英寸)                    | 1.1299 inch          |
| ····································· | 38 mm                    | <u> </u>                   | 1.4961 inch          |
| <sup>31及</sup><br>忠度                  | 27 mm                    | 宽度 (英寸)                    | 1.063 inch           |
| <del>超及</del>                         | 10 g                     | JUL (7. 3)                 |                      |
| 温度                                    |                          |                            |                      |
| <b>上州沿</b>                            |                          | 工作识库                       | 40.00 70.00          |
| 字储温度<br>安装温度                          |                          | 工作温度                       | -40 °C70 °C          |
| 不保产品合规                                |                          |                            |                      |
| RoHS 合规状态                             | 合规,无例外                   |                            |                      |
| REACH SVHC                            |                          | :物质 (SVHC)                 |                      |
|                                       |                          | ,                          |                      |
|                                       | "                        |                            | ·                    |
| <b>颜色编码</b>                           | 其他                       | 外壳基本材料                     | PA UL 94 V0          |
| 安装方式                                  | 4 螺丝, 中央螺母               |                            | IP67                 |
| 盾拔次数                                  | 750                      |                            |                      |
| <b>通用标准</b>                           |                          |                            |                      |
| <b>连接器标准</b>                          | IEC 61076-3-106 Var. 4   | 证书号 (cULus)                | E316369              |
| 分类                                    |                          |                            |                      |
| ETIM 6.0                              | EC001031                 | ETIM 7.0                   | EC001021             |
| TIM 8.0                               | EC001031<br>EC001031     | ETIM 7.0<br>ETIM 9.0       | EC001031<br>EC001031 |
| TIM 10.0                              | EC001031                 | ECLASS 9.0                 | 27-18-27-02          |
| CLASS 9.1                             | 27-18-27-02              | ECLASS 9.0<br>ECLASS 10.0  | 27-18-27-02          |
| CLASS 9.1                             | 27-18-27-02              | ECLASS 10.0<br>ECLASS 12.0 | 27-18-27-02          |
| CLASS 11.0                            | 27-18-27-02              | ECLASS 12.0<br>ECLASS 14.0 | 27-18-27-02          |
| CLASS 15.0                            | 27-19-01-04              | LCLA33 14.0                | 27-13-01-04          |
| -OLAGO 10.0                           | 27-13-01 <del>-</del> 04 |                            |                      |



## IE-BH-V04P




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

国凯

## 安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

### IE-BH-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 防尘盖



保护您的设备,防止灰尘和污垢。

## 通用订货数据

 类型
 IE-BP-V04P
 版本

 订货号
 1963900000
 法兰外壳·防护盖

 GTIN (EAN)
 4032248646326

#### **RJ45**

数量



10 ST

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

### 通用订货数据

| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-B               | 版本                             |
|------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 订货号        | <u>1963840000</u>             | RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568B       |
| GTIN (EAN) | 4032248651894                 |                                |
| 数量         | 10 ST                         |                                |
|            |                               |                                |
| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-P               | 版本                             |
| 类型<br>订货号  | IE-BI-RJ45-FJ-P<br>1963830000 | 版本<br>RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET |
|            |                               |                                |

## LWL-SC

LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14

4



### IE-BH-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

### 通用订货数据

类型 IE-BI-SCRJ2SC-SM-C 订货号 <u>1962870000</u>

1902070000

GTIN (EAN) 4032248645060

数量 10 ST

SC 插芯, 带法兰的SCRJ auf 2 SC, 多模

#### **LWL-LC**



LWL 插芯 LC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14

### 通用订货数据

类型 IE-BI-LCD-SM-C 订货号 <u>1962880000</u>

GTIN (EAN) 4032248645077

数量 10 ST

版本

LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex,单模

### **RJ45**



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

## 通用订货数据

| 类型         | IE-BI-RJ45-FJ-A            | 版本                       |
|------------|----------------------------|--------------------------|
| 订货号        | 1962850000                 | RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568A |
| GTIN (EAN) | 4032248645053              |                          |
| 数量         | 10 ST                      |                          |
|            |                            |                          |
| 类型         | IE-BI-RJ45-C               | 版本                       |
| 类型<br>订货号  | IE-BI-RJ45-C<br>1962840000 | 版本<br>RJ45 插座, 法兰部件 耦合   |
|            |                            |                          |

目录日期/图纸 5

### IE-BH-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### **USB**



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

#### 通用订货数据

类型 IE-BI-USB-A 订货号 <u>1019570000</u>

4032248731602

数量 1 ST

USB 插芯, 法兰部件,型号 A

版本

002

#### **LWL-SC**

GTIN (EAN)

LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



#### 通用订货数据

类型 IE-BI-SCRJ2SC-MM-C 订货号 1964430000

GTIN (EAN) 4032248649044

数量 10 ST

版本

SC 插芯, 带法兰的SCRJ auf 2 SC, 多模

### **LWL-LC**

LWL 插芯 LC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



## 通用订货数据

GTIN (EAN)

数量

类型 IE-BI-LCD-MM-C 订货号 1964420000

4032248649037

10 ST

LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex,多模

目录日期/图纸 6

### IE-BH-V04P



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 附件

#### Hybrid

混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



#### 通用订货数据

| 类型         | IE-BI-HYB-10P                      | 版本  |
|------------|------------------------------------|---|
| 订货号        | 1069010000                         | Flange insert, for flange insert, Hybrid    |
| GTIN (EAN) | 4032248823970                      |   |
| 数量         | 10 ST                              |   |
|            |                                    |   |
| 类型         | IE-BIC-HYB-P-0,5-300               | 版本  |
| 类型<br>订货号  | IE-BIC-HYB-P-0,5-300<br>1096150000 | 版本 Crimp contact, for flange insert, Hybrid |
|            | ,                                  |   |

### 空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

### 优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

#### 通用订货数据

| 类型         | ESG 9/11 K MC NE WS | 版本   |  |
|------------|---------------------|--|--|
| 订货号        | <u>1857440000</u>   | ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的 |  |
| GTIN (EAN) | 4032248402731       |  |  |
| 数量         | 200 ST              |  |  |

目录日期/图纸 7