


IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件 符合IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 空外壳

通用订货数据

版本	空接线箱, 法兰外壳, 类型 4 符合 IEC 61076-3-106, IP67
订货号	1963520000
类型	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

深	28.7 mm	深度 (英寸)	1.1299 inch
高度	38 mm	高度 (英寸)	1.4961 inch
宽度	27 mm	宽度 (英寸)	1.063 inch
净重	10 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	PA UL 94 V0
安装方式	4 螺丝, 中央螺母	防护等级	IP67
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4	证书号 (cULus)	E316369
-------	------------------------	-------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖




保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V04P	版本
订货号	1963900000	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

RJ45



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	1963840000	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	1963830000	RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	

LWL-SC

LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


附件

通用订货数据

类型	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	版本
订货号	1962870000	SC 插芯, 带法兰的SCRJ auf 2 SC, 多模
GTIN (EAN)	4032248645060	
数量	10 ST	

LWL-LC

LWL 插芯 LC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14




通用订货数据

类型	IE-BI-LCD-SM-C	版本
订货号	1962880000	LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex, 单模
GTIN (EAN)	4032248645077	
数量	10 ST	

RJ45

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒



通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	1962850000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-C	版本
订货号	1962840000	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

USB

USB 插芯适用于 FrontCom®



通用订货数据

类型	IE-BI-USB-A	版本	
订货号	1019570000	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A	
GTIN (EAN)	4032248731602		
数量	1 ST		

LWL-SC

LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14




通用订货数据

类型	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	版本	
订货号	1964430000	SC 插芯, 带法兰的SCRJ auf 2 SC, 多模	
GTIN (EAN)	4032248649044		
数量	10 ST		

LWL-LC

LWL 插芯 LC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



通用订货数据

类型	IE-BI-LCD-MM-C	版本	
订货号	1964420000	LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex, 多模	
GTIN (EAN)	4032248649037		
数量	10 ST		

IE-BH-V04P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

Hybrid


混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



通用订货数据

类型	IE-BI-HYB-10P	版本
订货号	1069010000	Flange insert, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
类型	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	版本
订货号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	