



HDC 接插件符合 IEC 61076-3-106 Var.5 , 金属, 空外壳

#### 通用订货数据

版本	空接线箱, 法兰外壳, 类型 5 符合 IEC 61076-3-106, IP67
订货号	<a href="#">1963530000</a>
类型	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

深	22.4 mm	深度 (英寸)	0.8819 inch
高度	40 mm	高度 (英寸)	1.5748 inch
宽度	28 mm	宽度 (英寸)	1.1024 inch
净重	33.6 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

## 通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	铸铝
安装方式	2 螺丝	防护等级	IP67
插拔次数	750		

## 通用标准


连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 5	证书号 (cULus)	E316369
-------	------------------------	-------------	---------

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		


图纸

尺寸图



RJ45

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒



通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-C	版本
订货号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

防尘盖

保护您的设备, 防止灰尘和污垢。



通用订货数据

类型	IE-BP-V05M	版本
订货号	<a href="#">1968930000</a>	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248692125	
数量	10 ST	