



Bayonett 接插件套件, IEC 61076-3-106, Var.1  
(EtherNet/IP) RJ45 金属插芯, 空外壳

### 通用订货数据

版本	空接线箱, 法兰外壳, 类型 1 符合 IEC 61076-3-106, IP67
订货号	<a href="#">1963540000</a>
类型	IE-BH-V01M
GTIN (EAN)	4032248645633
数量	10 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	23.5 mm	深度 (英寸)	0.9252 inch
高度	32 mm	高度 (英寸)	1.2598 inch
宽度	32 mm	宽度 (英寸)	1.2598 inch
净重	46.6 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	c1a8d9e9-fd0c-4258-8c31-7317a7b4ce18

## 通用参数

颜色编码	其他	外壳基本材料	铸铝
安装方式	4 螺丝, 中央螺母	防护等级	IP67
插拔次数	750		

## 通用标准



连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 1
-------	------------------------

## 分类

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-01-04
ECLASS 15.0	27-19-01-04		

安装开孔

分解图纸



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

使用中心螺栓连接时的壁厚

IE-BH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45

RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒



通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-C	版本
订货号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	

LWL-SC

LWL 插芯 SC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



通用订货数据

类型	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	版本
订货号	<a href="#">1964430000</a>	SC 插芯, 带法兰的SCRJ auf 2 SC, 多模
GTIN (EAN)	4032248649044	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	版本
订货号	<a href="#">1962870000</a>	SC 插芯, 带法兰的SCRJ auf 2 SC, 多模
GTIN (EAN)	4032248645060	
数量	10 ST	

IE-BH-V01M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

LWL-LC

LWL 插芯 LC, 适用于接插件 Var.1 / 4 / 14



通用订货数据

类型	IE-BI-LCD-MM-C	版本
订货号	<a href="#">1964420000</a>	LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex, 多模
GTIN (EAN)	4032248649037	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-LCD-SM-C	版本
订货号	<a href="#">1962880000</a>	LC 插芯, 带法兰的LC-Duplex, 单模
GTIN (EAN)	4032248645077	
数量	10 ST	

USB




FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-BI-USB-A	版本
订货号	<a href="#">1019570000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	

Hybrid

混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



**IE-BH-V01M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	IE-BI-HYB-10P	版本
订货号	<a href="#">1069010000</a>	法兰部件, 用于法兰插芯, 混合
GTIN (EAN)	4032248823970	
数量	10 ST	
类型	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	版本
订货号	<a href="#">1096150000</a>	冷压插针, 用于法兰插芯, 混合
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V01P	版本
订货号	<a href="#">1965700000</a>	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248653928	
数量	10 ST	