

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



HDC 接插件套件符合 IEC 61076-3-106 Var.5 金属，带 RJ45 插芯

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 5, IDC, PROFINET, 5 类 (ISO/IEC 11801)
订货号	1963700000
类型	IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P
GTIN (EAN)	4032248646029
数量	10 items

IE-BS-V05M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E316369

尺寸和重量

净重 59.2 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别 5, IDC, PROFINET	布线	PROFINET
密封圈材料	NBR	外壳基本材料	铸铝
最大绝缘直径	1.6 mm	目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)
插针镀层	镍, 镀金	连接线经, 硬导线	0.4...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22	连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm
连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22	屏蔽	360度; 全封闭外壳
防护等级	IP67	插拔次数	750

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51 证书号 (cULus) E316369

电气特性


电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC 介电强度, 触点-触点 ≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+ 符合 IEEE 802.3bt

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

图纸

尺寸图



附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V05M	版本	
订货号	1968930000	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248692125		
数量	10 ST		