




PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料，带 RJ45插芯

通用订货数据

版本	法兰 RJ45, IP67, 类别 4, IDC, PROFINET, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
订货号	1963730000
类型	IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B
GTIN (EAN)	4032248646050
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 31.5 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

端口 1	RJ45	端口 2	IDC
物品描述	类别 4, IDC, PROFINET	布线	PROFINET
密封圈材料	NBR	外壳基本材料	PA UL 94 V0
最大绝缘直径	1.6 mm	目录册	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
插针镀层	镍, 镀金	连接线经, 硬导线	0.4...0.64 mm
连接导线截面积, 硬导线 (AWG)	AWG 24...AWG 22	连接直径, 软导线	0.48...0.76 mm
连接导线截面积, 软导线 (AWG)	AWG 26...AWG 22	屏蔽	360度; 全封闭外壳
防护等级	IP67	插拔次数	750

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-106 Var. 4,
IEC 60603-7-51

电气特性


电源连接器耐压强度, 触点-触点, 最小 ≥ 1500 V AC/DC 介电强度, 触点-触点 ≥ 1000 V AC/DC
PoE / PoE+ 符合 IEEE 802.3bt

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

图纸

安装开孔



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V04P	版本
订货号	1963900000	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248646326	
数量	10 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	

IE-BS-V04P-RJ45-FJ-B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

Sets - RJ45

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702)
塑料, 带 RJ45插芯



通用订货数据

类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH	版本
订货号	1963160000	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248651665	2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH-B	版本
订货号	1271240000	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4050118060027	2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH-BP	版本
订货号	1963170000	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248653980	11801 2010)
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH	版本
订货号	1963180000	RJ45 压接插头, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP	版本
订货号	1963190000	RJ45 压接插头, 类别4, 带扭折保护, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248651672	11801 2010)
数量	1 ST	