

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

版本	法兰外壳-防护盖
订货号	1963900000
类型	IE-BP-V04P
GTIN (EAN)	4032248646326
数量	10 items

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
证书号 (cULus)	E316369

尺寸和重量

深	21.65	深度 (英寸)	0.8524 inch
净重	3.91 g		

温度

工作温度	-40 °C...70
------	-------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
外壳基本材料	PA UL 94 VO	安装方式	仅供室内使用
防护等级	IP67		

通用标准

证书号 (cULus)	E316369
-------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

IE-BP-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

