

IE-PS-SCD-SM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

FO SC duplex 接插件，符合 IEC 61754-4，用于外径 2.6...
3 mm的导线

通用订货数据

版本	FO 连接器, 插头SC-Duplex, 单模式, IP20
订货号	1964410000
类型	IE-PS-SCD-SM
GTIN (EAN)	4032248649020
数量	10 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-04-08T00:00:00+02:00

IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UL 证书号	E477798

尺寸和重量

净重	1.14 g
----	--------

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度	湿度	0...93 % 相对湿度

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

通用参数

防折断套管材料	TPE	物品描述	插头SC-Duplex, 单模式
颜色编码	其他	外壳基本材料	PC UL 94 VO
湿度	0...93 % 相对湿度	最大护套直径	3 mm
最小护套直径	2.8 mm	防护等级	IP20
插拔次数	1000	构成	用于集成单工插头的支架框
光纤类型	GOF, 单模	插入损耗	≤ 0.4 dB
端口1	SC双工	端口 2	粘合、压接、抛光
电缆拔出力, 最小	100 N	单股导线的最小直径	0.6 mm
插芯外壳材料	镀锌	回流损失 (衰减)	≥ 30 dB
压力弹簧材料	不锈钢	端头材料	氧化锆
防尘盖材料	TPE	单股导线的最大直径	1.4 mm
压接套筒材料	青铜材质, 镀镍		

通用标准

连接器标准	IEC 61754-4	UL 证书号	E477798
-------	-------------	--------	---------


分类

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

图纸

www.weidmueller.com

尺寸图



IE-PS-SCD-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件**...用于SC、ST和LC光缆接插件****GOF**

- 用于SC/ST光缆、IP 20和IP 67接插件
- 用于LC光缆和IP 67接插件 POF
- 用于塑料光缆的SC/ST、IP20和IP67接插件
- 用于SC/ST光缆、ProfiNet和移动电缆以及IP 67接插件

通用订货数据

类型	IE-CT-SC-GOF	版本
订货号	9205320000	压接工具, 六角形压接
GTIN (EAN)	4032248725458	
数量	1 ST	

剪刀

魏德米勒擅长铜和铝制电缆的隔离。产品系列从用于小截面、带直接力传输的切割工具直至大直径切割工具。机械驱动和专门设计的切割形状会将使手的用力要求降至最低。

魏德米勒有广泛的切割工具类别，符合专业电缆加工的所有标准。

通用订货数据

类型	SCISSORS KEVLAR	版本
订货号	1208910000	Electrician's scissors
GTIN (EAN)	4032248990085	
数量	1 ST	