



双层接线盒，为PushPull接插件设计，Var.4 符合 IEC 61076-3-106 金属

通用订货数据

版本	接线箱, IP67, 类别4, 2个端口, 直式
订货号	1966250000
类型	IE-OM-V04P-K21-2S
GTIN (EAN)	4032248658442
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	57 mm	深度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	136 mm	宽度 (英寸)	5.3543 inch
长度	125 mm	长度 (英寸)	4.9212 inch
净重	475 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

通用参数

颜色编码	灰色	外壳基本材料	AL-Si 12
安装方式	地面安装, 墙体安装	防护等级	IP67
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 4
-------	------------------------

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



图纸



IE-OM-V04P-K21-2S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	1963840000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	1963830000	RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	1962850000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

Sets - RJ45

PushPull 接插件 符合 IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) 塑料, 带 RJ45插芯



通用订货数据

类型	IE-PS-V04P-RJ45-FH	版本
订货号	1963160000	RJ45 插头, 无需工具, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248651665	
数量	10 ST	
类型	IE-PS-V04P-RJ45-TH	版本
订货号	1963180000	RJ45 压接插头, 类别4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248653973	
数量	10 ST	