


IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



为 HDC / Rockstar 接插件设计， Var.5 符合 IEC 61076-3-106 金属

通用订货数据

版本	接线箱, IP67, 类别5, 1个端口, 直式
订货号	1966260000
类型	IE-OM-V05M-K11-1S
GTIN (EAN)	4032248658459
数量	1 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	57 mm	深度 (英寸)	2.2441 inch
宽度	75 mm	宽度 (英寸)	2.9527 inch
长度	140 mm	长度 (英寸)	5.5118 inch
净重	449 g		

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70 °C
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725

通用参数

颜色编码	灰色	外壳基本材料	AL-Si 12
安装方式	地面安装, 墙体安装	防护等级	IP67
插拔次数	750		

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-106 Var. 5
-------	------------------------

分类

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		

IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



图纸



IE-OM-V05M-K11-1S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

RJ45



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	1963840000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	1963830000	RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	1962850000	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	

Sets - RJ45



HDC 接插件套件符合 IEC 61076-3-106 Var.5 金属, 带 RJ45 插芯

通用订货数据

类型	IE-PS-V05M-RJ45-FH	版本
订货号	1963200000	RJ45 插头, 无需工具, 类别5, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801
GTIN (EAN)	4032248651689	2010)
数量	10 ST	