

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。
FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决方案。

适用于预组装电缆的可折叠密封件

可用密封件带有 M16 和 M20 联接螺纹，操作和信号装置
可以集成到密封件中

通用订货数据

版本	Field Power® 密封插芯, 空白密封, IP30, 带对应机壳, TPE-U
订货号	1967600000
类型	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
数量	10 items

DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	3.15 mm	深度 (英寸)	0.124 inch
高度	23.51 mm	高度 (英寸)	0.9256 inch
宽度	35 mm	宽度 (英寸)	1.378 inch
净重	1.6 g		

温度

存储温度 -40 °C...55 °C 工作温度 -40 °C...55 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

基础材料	TPE-U	硅胶	无
颜色编码	灰色	类型	空白密封
防护等级	IP30, 带对应机壳	安装位置、安装提示	用于 FieldPower® IP30 密封槽

分类

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		