DGSB IP30 D0 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







智能布线解决方案可以为您节省宝贵的时间和金钱。 FieldPower® 模块化系统拥有适合每一个布线任务的解决 方案。

适用于预组装电缆的可折叠密封件 可用密封件带有 M16 和 M20联接螺纹,操作和信号装置 可以集成到密封件中

通用订货数据

版本	Field Power® 密封插芯, 空白密封, IP30, 带对应机 壳, TPE-U	
订货号	<u>1967600000</u>	
类型	DGSB IP30 D0 PT6	
GTIN (EAN)	4032248688746	
数量	10 items	

DGSB IP30 D0 PT6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
尺寸和重量				
∵	3.15 mm	次度 (苯升)	0.124 inch	
深 高度	23.51 mm	 	0.124 inch 0.9256 inch	
^{同反} 宽度	35 mm	<u>同及 (央寸)</u> 宽度 (英寸)	1.378 inch	
^{见反} 净重	1.6 g	<u> </u>	1.376 IICII	
温度				
存储温度	-40 °C55 °C	工作温度	-40 °C55 °C	
———————— 环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用参数				
基础材料	TPE-U		无	
室叫你杯 颜色编码				
防护等级	IP30, 带对应机壳	安装位置、安装提示	用于 FieldPower® IP30 密 封槽	
分类				
ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624	
ETIM 8.0	EC002624 EC002624	ETIM 9.0	EC002624 EC002624	
ETIM 10.0	EC002624 EC002624	ECLASS 9.1	27-18-27-90	
ECLASS 10.0	27-18-28-15	ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-18-27-90	
ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-18-28-15	ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-18-28-15	
LULNUU 12.U	27-18-28-15	ECLASS 15.0	27-18-28-15	