

## HDC 24B ABO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, 侧面锁定, 加高, 标准, 电缆接头尺寸: none
订货号	<a href="#">1967910000</a>
类型	HDC 24B ABO
GTIN (EAN)	4032248780785
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

高度	28.8 mm	高度 (英寸)	1.1339 inch
宽度	47 mm	宽度 (英寸)	1.8504 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	130 mm
净重	94.16 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	钻孔油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	冷却剂
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	汗液
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	水
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	紫外
	化学抵抗力	不稳定
	材料	臭氧
	化学抵抗力	不稳定

通用参数

外壳基本材料	铸铝	表面处理	粉末涂层
防护等级	IP65, 插接状态下	EMC 外壳	无
锁定元件材料	不锈钢		

**HDC 24B ABO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸大小**

孔距 A2	130 mm	进线	不
外壳宽度 C	43 mm	插座宽度 C1	47 mm
外壳总长	120 mm	外壳高度B	29 mm
底座高度 B1	5.3 mm		

**运行**

电缆接头尺寸	none	插头/插座/盖板	下部 底座
罩盖	无盖板	两侧输入电缆数量	0
外壳设计	穿体式插座外壳	锁定系统设计	侧面锁定, 加高
类型	标准	安装尺寸	8
进线	不	型号	扩展 (运行)
机罩设计	十字托架	密封	NBR
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	8
适用于 ModuPlug®	是		

**重要注意事项**

产品信息	安装外壳时, 请确保正确放置平垫圈。
------	--------------------

**分类**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

图纸

