

IE-PP-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

版本	法兰外壳-防护盖
订货号	1968920000
类型	IE-PP-V05M
GTIN (EAN)	4032248692668
数量	10 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

深	31	深度 (英寸)	1.2205 inch
净重	28.84 g		

温度

工作温度 -40 °C...70

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	灰色	外壳基本材料	铸铝
防护等级	IP67		

通用标准

证书号 (cULus) E316369

分类

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		