

## SCREWTY M23

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



该Screwty®转接器用于定制M23圆形电缆插头和二次成型M23圆形插头的外部规格为 $26.2 \pm 0.3$  mm的滚花螺母。扭紧力矩为 2-2.5 Nm。

## 通用订货数据

版本	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
订货号	<a href="#">1981560000</a>
类型	SCREWTY M23
GTIN (EAN)	4032248677702
数量	1 items
包装	塑料袋

**SCREWTY M23**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸和重量**

净重	20.24 g
----	---------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**螺丝刀**

联接螺纹	M23	大小	26.2 mm
------	-----	----	---------

**分类**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-01-90-90
ECLASS 15.0	21-01-90-90		