

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 40 |
|------------|--|
| | 1983470000 |
| 类型 | HDC 64D TOLU 1M40G |
| GTIN (EAN) | 4032248687916 |
| 数量 | 1 items |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| _ | ы | ш | н | ١. |
|---|---|---|---|----|
| ж | | а | н | , |
| | | | | |
| | | | | |

MAMID 认证



| ROHS | 一致 |
|-----------------------|--------------|
| UL File Number Search | <u>UL 网站</u> |
| cURus 证书号 | E92202 |

尺寸和重量

| 高度 | 76 mm | 高度 (英寸) | 2.9921 inch |
|----|----------|---------|-------------|
| 宽度 | 45.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.7913 inch |
| 净重 | 296.56 a | | |

温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

环保产品合规

| RoHS 合规状态 | 合规,无例外 | |
|------------|---------------------|----------|
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 | t (SVHC) |
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 钻孔油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 冷却剂 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 水 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 紫外 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 臭氧 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |

通用参数

| 外壳基本材料 | 铸铝 | 表面处理 | 粉末涂层 |
|--------|-------------|------------|------|
| 防护等级 | IP65, 插接状态下 | EMC 外壳 | 无 |
| 锁定元件材料 | 不锈钢板, 防锈 | | |

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

| 尺寸大小 | | | |
|--------------|---|---------------|-------------|
| | i de la companya de | | <u>'</u> |
| 进线 | 带螺纹 | 外壳宽度 C | 43 mm |
| 外壳总长 | 120 mm | 外壳高度B | 76 mm |
| 运行 | | | |
| + //b/1+ x 1 | | 1 | 1 49 100 4 |
| 电缆接头尺寸 | M 40 | 插头/插座/盖板 | 上部插座 |
| 上方输入电缆数量 | 1 | | 顶部进线, 插头外壳 |
| 锁定系统设计 | 端部锁定,普通高度 | 类型 | 高的 |
| 安装尺寸 | 8 | 进线 | 带螺纹 |
| 型 号 | 插头 | 机罩设计 | 长托架 |
| 螺纹 (内部) | M 40 | | RAL 7035 |
| BG | 8 | 适用于 ModuPlug® | 是 |
| 分类 | | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC000437 |
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 9.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-02 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |
| | | | |




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐度蚀和耐力去性能

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 四円 りり | 女人 3/白 | |
|------------|---------------------|---|
| 类型 | HDC 24B SDLU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | 1214500000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190153021 | 定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SLU 2PG21G | 版本 |
| 订货号 | <u>1662720000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190419240 | 定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SDLU 2PG29G | 版本 |
| 订货号 | <u>1663040000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4008190419561 | 定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: PG 29 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SLU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | <u>1786900000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248204144 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | <u>1786910000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248204151 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SDLU 2M32G | 版本 |
| 订货号 | <u>1786940000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248204182 | 定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 64D SDLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | <u>1786950000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248204199 | 定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | <u>1787880000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248205325 | 定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SDLU 2M25G | 版本 |
| 订货号 | 1787900000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248205349 | 定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B SDLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 | <u>1901480000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) | 4032248521364 | 定,普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 | 1 ST | |
| | _ | |



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

| 订货号 190 | | |
|----------------|-------------------|---|
| | <u>901560000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) 40 | 032248521395 | 定,普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 1 S | ST | |
| 类型 HD | DC 64D SDLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 190 | 904430000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) 403 | 032248585106 | 定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 1 S | ST | |
| 类型 HD | DC 64D SDLU 1M32G | 版本 |
| 订货号 190 | 904440000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) 40 | 032248585212 | 定,普通高度, 高的, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 1 S | ST | |
| 类型 HD | DC 64D SLU 1M25G | 版本 |
| 订货号 190 | 904480000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) 40 | 032248585090 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 25 |
| 数量 1 S | ST | |
| 类型 HD | DC 64D SLU 1M32G | 版本 |
| 订货号 190 | 904490000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部锁 |
| GTIN (EAN) 403 | 032248585618 | 定,普通高度, 高的, 电缆接头尺寸: M 32 |
| 数量 1 S | ST | |

穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹 簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标识, 因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

| 类型 | HDC 24B ALU | 版本 |
|------------|-------------------|--|
| 订货号 | <u>1213900000</u> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| GTIN (EAN) | 4008190176303 | 端部锁定,普通高度, 标准 |
| 数量 | 1 ST | |
| 类型 | HDC 24B ADLU | 版本 |
| 订货号 | 1214300000 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外壳, |
| | | |
| GTIN (EAN) | 4008190083090 | 端部锁定,普通高度,标准,带罩盖的 |

目录日期/图纸 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保 护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿

命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。 外壳的联锁系统提供安全保障。 我们独有的专利保护的弹

簧系统为外壳联锁提供紧密接合, 防止意外打开。 镭射标识使辨认更为简单快捷。 每个外壳带有永久镭射标 识,因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等 级工业外壳的首选。

通用订货数据

数量

类型 HDC 24B KLU 1M25G 订货号 1968340000 4032248689378 GTIN (EAN)

1 ST

HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, 端

部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 25

版本