

## HDC 32B TOLU 1M50G CS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



IP65

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 订货号        | 1983480000                            |
| 类型         | <a href="#">HDC 32B TOLU 1M50G CS</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248687800                         |
| 数量         | 1 items                               |

## HDC 32B TOLU 1M50G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 110 mm  | 深度 (英寸) | 4.3307 inch |
| 高度 | 79 mm   | 高度 (英寸) | 3.1102 inch |
| 宽度 | 82.5 mm | 宽度 (英寸) | 3.248 inch  |
| 净重 | 338.8 g |         |             |

## 环保产品合规

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

## 通用参数

|              |             |      |      |
|--------------|-------------|------|------|
| 阻燃等级符合 UL 94 | None        | 表面处理 | 粉末涂层 |
| 防护等级         | IP65, 插接状态下 |      |      |

## 尺寸大小

|      |        |        |         |
|------|--------|--------|---------|
| 进线   | 带螺纹    | 外壳宽度 C | 82.5 mm |
| 外壳总长 | 110 mm | 外壳高度 B | 79 mm   |

## 运行

|               |            |          |            |
|---------------|------------|----------|------------|
| 电缆螺旋连接, 数量    | 1          | 电缆接头尺寸   | M 50       |
| 插头/插座/盖板      | 上部 插座      | 罩盖       | 无盖板        |
| 拧紧力矩          | 2 Nm       | 上方输入电缆数量 | 1          |
| 两侧输入电缆数量      | 0          | 外壳设计     | 插头外壳, 顶部进线 |
| 锁定系统设计        | 端部锁定, 普通高度 | 类型       | 标准         |
| 安装尺寸          | 10         | 进线       | 带螺纹        |
| 型号            | 插头         | 机罩设计     | 长托架        |
| 密封            | 无密封        | 螺纹 (内部)  | M 50       |
| 颜色 (RAL)      | RAL 7035   | BG       | 10         |
| 适用于 ModuPlug® | 是          |          |            |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |


## HDC 32B TOLU 1M50G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 图纸

### 图纸



## HDC 32B TOLU 1M50G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                 |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 32B SLU 2M32G          | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1788470000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248206001              | 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                 |
| 类型         | HDC 32B SDLU 2M32G         | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1788490000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248206025              | 锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32                |
| 数量         | 1 ST                       |                                                 |
| 类型         | HDC 32B SDLU 1M32G         | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1902650000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248585656              | 锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: M 32                |
| 数量         | 1 ST                       |                                                 |
| 类型         | HDC 32B SLU 1M32G          | 版本                                              |
| 订货号        | <a href="#">1902670000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插座外壳, 端部 |
| GTIN (EAN) | 4032248585663              | 锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32                      |
| 数量         | 1 ST                       |                                                 |

## 穿体式插座外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。  
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。  
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。  
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。  
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | HDC 32B ALU                | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1219500000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外 |
| GTIN (EAN) | 4008190011826              | 壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none               |
| 数量         | 1 ST                       |                                               |
| 类型         | HDC 32B ADLU               | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1219800000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 穿体式插座外 |
| GTIN (EAN) | 4008190111090              | 壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 带罩盖的, 电缆接头尺寸: none         |
| 数量         | 1 ST                       |                                               |

## HDC 32B TOLU 1M50G CS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 对接外壳



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| 类型         | HDC 32B KLU 1M32G          | 版本                                             |
| 订货号        | <a href="#">1788500000</a> | HDC - 外壳, 安装尺寸: 10, 防护等级: IP65, 插接状态下, 耦合装置外壳, |
| GTIN (EAN) | 4032248206032              | 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: M 32                   |
| 数量         | 1 ST                       |                                                |

## IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

## 通用订货数据

|            |                            |                                                               |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 类型         | VG M50 - MS 68             | 版本                                                            |
| 订货号        | <a href="#">1772260000</a> | VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 50, 9 mm, OD min. 22 -           |
| GTIN (EAN) | 4032248129911              | OD max. 32 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀 |
| 数量         | 5 ST                       | 镍的                                                            |
| 类型         | VG M50 - K 68              | 版本                                                            |
| 订货号        | <a href="#">1772340000</a> | VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 50, 18 mm, OD min. 30 -           |
| GTIN (EAN) | 4032248130009              | OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6   |
| 数量         | 10 ST                      |                                                               |