

HDC CM BUS SV M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ConCept – CSB – 模块采用双模块设计，在 ConCept 模块框架中占有两个槽。ConCept – CSB – 模块由一个模块架组成，该支架能够容纳两个插针架。插针架由锌压铸合金制成，保证了出色的屏蔽特性。冷压插针与插针架绝缘，安装在塑料插芯中。提供一系列 1 回路、4 回路、8 回路等不同回路数，以满足各种应用。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	1983750000
类型	HDC CM BUS SV M2
GTIN (EAN)	4032248688913
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

高度	28.5 mm	高度 (英寸)	1.122 inch
宽度	22.8 mm	宽度 (英寸)	0.8976 inch
长度	34 mm	长度 (英寸)	1.3386 inch
净重	7.92 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 70 °C
------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept 气体力学模块

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	米色
--------------	-----	------	----

通用参数

回路数	2	联接类型	冷压联接
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	米色
插拔次数	≥ 500	型号	插头
基础材料	聚碳酸酯	系列	ConCept 模块
额定电压 (DIN EN 61984)	50 V	额定电流 (DIN EN 61984)	10 A
不含卤素	false	低烟符合 DIN EN 45545-2	是

尺寸

宽度	22.8 mm	底座总长	34 mm
插头的高度	28.5 mm		

型号

联接类型	冷压联接	基础材料	聚碳酸酯
------	------	------	------

分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		

HDC CM BUS SV M2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

