

HDC CM BUS SV M1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ConCept – CSB – 模块采用双模块设计，在 ConCept 模块框架中占有两个槽。ConCept – CSB – 模块由一个模块架组成，该支架能够容纳两个插针架。插针架由锌压铸合金制成，保证了出色的屏蔽特性。冷压插针与插针架绝缘，安装在塑料插芯中。提供一系列 1 回路、4 回路、8 回路等不同回路数，以满足各种应用。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	1983810000
类型	HDC CM BUS SV M1 CT
GTIN (EAN)	4032248689095
数量	1 items

HDC CM BUS SV M1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E92202

尺寸和重量

深	18.5 mm	深度 (英寸)	0.7283 inch
高度	47.5 mm	高度 (英寸)	1.8701 inch
宽度	13.5 mm	宽度 (英寸)	0.5315 inch
长度	18.5 mm	长度 (英寸)	0.7283 inch
净重	26 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 70 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP 1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept 气体力学模块

阻燃等级符合 UL 94 V-0 颜色编码 银灰色

通用参数

回路数	1	联接类型	冷压联接
阻燃等级符合 UL 94	V-0	通道电阻	≤4 mΩ
颜色编码	银灰色	插拔次数	≥ 500
型号	插頭	基础材料	锌, PC
系列	ConCept 模块	额定电压 (DIN EN 61984)	50 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0.8 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	10 A
不含卤素	false	低烟符合 DIN EN 45545-2	是

尺寸

宽度	13.5 mm	底座总长	18.5 mm
插头的高度	47.5 mm		

型号

额定连接下的裸线长度	8 mm	联接类型	冷压联接
通道电阻	≤4 mΩ	基础材料	锌, PC

分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18

HDC CM BUS SV M1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-44-02-18

HDC CM BUS SV M1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Crimping tools



用于车削式插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	CTX CM 1.6/2.5	版本	
订货号	9018490000	压接工具, 端头的压接工具, 0.14mm², 4mm², W-夹	
GTIN (EAN)	4008190884598		
数量	1 ST		

退针工具



魏德米勒提供各种压接工具、退针工具和光纤工具。

通用订货数据

类型	REMOVAL TOOL HD	版本	
订货号	1866730000	工具, 退针工具	
GTIN (EAN)	4032248437054		
数量	1 ST		

冷压插针HD



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐性。

通用订货数据

类型	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	版本	
订货号	1651520000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:	
GTIN (EAN)	4008190400194	0.37, 车削的, 铜合金	
数量	100 ST		

HDC CM BUS SV M1 CT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	HDC-C-HD-SM0.5AG	版本
订货号	1651530000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400200	0.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	版本
订货号	1601750000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190134280	1, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM1.5AG	版本
订货号	1651550000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400224	1.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM2.5AG	版本
订货号	1651560000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400231	2.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	版本
订货号	1651620000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400293	0.37, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.5AU	版本
订货号	1651630000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400309	0.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	版本
订货号	1651640000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400316	1, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM1.5AU	版本
订货号	1651650000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400323	1.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM2.5AU	版本
订货号	1651660000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积:
GTIN (EAN)	4008190400330	2.5, 车削的, 铜合金
数量	100 ST	