

HDC CM BUS SV GCA F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



ConCept – CSB – 模块采用双模块设计，在 ConCept 模块框架中占有两个槽。ConCept – CSB – 模块由一个模块架组成，该支架能够容纳两个插针架。插针架由锌压铸合金制成，保证了出色的屏蔽特性。冷压插针与插针架绝缘，安装在塑料插芯中。提供一系列 1 回路、4 回路、8 回路等不同回路数，以满足各种应用。

通用订货数据

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 模块
订货号	1983820000
类型	HDC CM BUS SV GCA F
GTIN (EAN)	403224868895 1
数量	1 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

尺寸和重量

深	33.5 mm	深度 (英寸)	1.3189 inch
高度	3.9 mm	高度 (英寸)	0.1535 inch
宽度	21.5 mm	宽度 (英寸)	0.8465 inch
长度	33.5 mm	长度 (英寸)	1.3189 inch
净重	8.8 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 70 °C
------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

ConCept 气体力学模块

阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	银灰色
--------------	-----	------	-----

通用参数

回路数	0	联接类型	无
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	银灰色
插拔次数	≥ 500	型号	接地联接固定夹
基础材料	聚碳酸酯	系列	ConCept 模块
额定电压 (DIN EN 61984)	0 V	额定冲击电压 (DIN EN 61984)	0 kV
额定电流 (DIN EN 61984)	0 A	不含卤素	false
低烟符合 DIN EN 45545-2	是		

尺寸

宽度	21.5 mm	底座总长	33.5 mm
插座高度	3.9 mm		

型号

联接类型	无	最大压接面积	0 mm ²
最小压接面积	0 mm ²	基础材料	聚碳酸酯

分类

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-18
ECLASS 15.0	27-44-02-18		