


**HDC CFM 10 3F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



用户可以使用聚碳酸酯和铸锌 CR10 稳固型模块框架。框架的结构确保可以安装 3 个独立模块或对应的双模块。CR10 框架与尺寸 4 的外壳相匹配。

**通用订货数据**

版本	重载接插件, HDC - 插芯, ConCept 框架
订货号	<a href="#">1983860000</a>
类型	HDC CFM 10 3F
GTIN (EAN)	4032248688999
数量	1 items

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证

ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E92202

## 尺寸和重量

深	64 mm	深度 (英寸)	2.5197 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
宽度	34 mm	宽度 (英寸)	1.3386 inch
净重	76.88 g		

## 温度

温度限值 -40 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## ConCept 气体力学模块

颜色编码 银灰色

## 通用参数

安装尺寸	4	颜色编码	银灰色
型号	插座	基础材料	锌压铸
系列	ConCept 框架	不含卤素	false
低烟符合 DIN EN 45545-2	是	BG	4

## 尺寸

宽度	34 mm	底座总长	64 mm
插座高度	35 mm		

## 接头数据 PE

PE 连接类型	螺钉联接	最大PE连接拧紧力矩	1.5 Nm
最小PE连接拧紧力矩	0.5 Nm		

## 型号

安装尺寸	4	基础材料	锌压铸
BG	4		

## 分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02



## HDC CFM 10 3F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 模块拆卸工具



魏德米勒提供大量压接钳、退针工具和光缆工具。

## 通用订货数据

类型	HDC-DW-MOD	版本
订货号	<a href="#">1688200000</a>	其它工具, 退针工具
GTIN (EAN)	4008190857189	
数量	1 ST	

## 开槽螺丝刀



VDE 绝缘的一字螺丝刀, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, SoftFinish 把手

## 通用订货数据

类型	SDIS 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">9008390000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056354	
数量	1 ST	
类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	<a href="#">9008330000</a>	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	