

**SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



面板安装连接器用于传感器/执行器布线的设备侧联接。有 M12、M8 和 M5 几种规格。

**通用订货数据**

|            |   |
|------------|---|
| 版本         | 内置插头, M8 thread, 孔式 直, 紧固螺纹: M8, 回路数: 4, 股线 / 电缆长度: 2.5 m |
| 订货号        | <a href="#">1985400000</a>                                |
| 类型         | SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8                                     |
| GTIN (EAN) | 4050118369854   |
| 数量         | 1 items   |

## SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

## 尺寸和重量

净重

45 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

符合要求

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## 电缆技术参数

芯线横截面积

0.25 mm<sup>2</sup>

股线 / 电缆长度

2.5 m

颜色编码

棕色, 蓝色, 黑色

回路数

4

## 技术资料 可定制接插件

回路数

4

编码

无

插针镀层

镀金的

联接类型

插座

外壳基本材料

黄铜材质, 经镀镍处理的

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

M 8

## 标准

连接器标准

IEC 61076-2-104

## 通用参数

回路数

4

编码

无

联接螺纹

M8 thread

插针镀层

镀金的

拧紧力矩

0.6 Nm

芯线横截面积

0.25 mm<sup>2</sup>

联接类型

插座

外壳基本材料

黄铜材质, 经镀镍处理的

防护等级

IP67, 拧入时

插拔次数

≥ 100

电缆接头

M 8

端口 1

M8

端口 2

Flying wires

股线 / 电缆长度

2.5 m

紧固螺纹

M8

安装扭矩范围

1.5 Nm

安装扭矩

最大

1.5 Nm

导线外径

-

## SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC003570    | ETIM 9.0    | EC003570    |
| ETIM 10.0   | EC003570    | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 |             |             |

SAIE-M8B-4-2.5U-FP-M8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

接线图



插针分配方案

