

**FAD S5115 SL24 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



利用带有预组装电缆的 FAD S5-115 前端适配器，可以安全地从旧 S5-115 将数据迁移到其他 PLC 系统或魏德米勒的 u 远程系统。

- TS35 固定夹脚
- S5-115 卡由单电源供电

**通用订货数据**

订货号	1985980000
类型	<a href="#">FAD S5115 SL24 M</a>
GTIN (EAN)	4050118371109
数量	1 items

## FAD S5115 SL24 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

## 尺寸和重量

深	25 mm	深度 (英寸)	0.9842 inch
高度	280 mm	高度 (英寸)	11.0236 inch
宽度	46 mm	宽度 (英寸)	1.811 inch
净重	176 g		

## 温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C
------	-------------	------	-------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

## 联接参数

现场侧连接	SL 5.08 mm
-------	------------

## 联接参数

现场侧连接	SL 5.08 mm
-------	------------

## 测量数据

工作电压	250 V AC	每个通道的最大电流	6 A
总额定电流	32 A		

## 绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 250 V AC
过压等级	II	污染等级	2
隔离测试交流电压	1.2 kV		

## 分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

**FAD S5115 SL24 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

