数据信息页

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



利用带有预组装电缆的 FAD S5-135 前端适配器，可以安全地从旧 S5-135 将数据迁移到其他 PLC 系统或魏德米勒的 u 远程系统。
• S5-135 卡由单电源供电

通用订货数据

订货号	1986030000
类型	FAD S5135 SL20 R
GTIN (EAN)	4050118371123
数量	1 items

数据信息页

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证	
ROHS	一致

尺寸和重量

深	23 mm	深度 (英寸)	0.9055 inch
高度	283 mm	高度 (英寸)	11.1417 inch
宽度	20 mm	宽度 (英寸)	0.7874 inch
长度	283 mm	长度 (英寸)	11.1417 inch
净重	140 g		

温度

存储温度	-40...60 °C	工作温度	-25...50 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

联接参数

现场侧连接	SL 5.08 mm

联接参数

现场侧连接	SL 5.08 mm

测量数据

工作电压	250 V AC	每个通道的最大电流	6 A
总额定电流	32 A		

绝缘参数 (EN50178)

符合	DIN EN 50178	额定电压	< 250 V AC
过压等级	II	污染等级	2
隔离测试交流电压	1.2 kV		

分类

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

数据信息页

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

