HDC FLDG 06B IP68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







插图类似

我们可以为外壳提供不同的配件, 其中包括密封件。 我们的外壳基于出色的密封件, 可保证最大程度的密封 性。

大量的测试产品系列可以证实:RockStar® 最高在50米水深情况下,可绝对密封。因此,您甚至可以在过去只能进行固定布线的地方采用重型接插件。

通用订货数据

版本	附件,接线箱附件		
订货号	<u>1987480000</u>		
类型	HDC FLDG 06B IP68		
GTIN (EAN)	4050118379242		
数量	10 items		

HDC FLDG 06B IP68



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	·			
ROHS	一致			
尺寸和重量			,	
· 净重	2 g			
温度	, -		'	
温度限值	-40 °C 125 °C			
 环保产品合规	,		'	
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
运行				
安装尺寸	3	密封	硅胶	
颜色 (RAL)	RAL 3020	BG	3	
分类				
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943	
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943	
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92	
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92	
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92	
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92	
ECLASS 15.0	27-44-02-92			