

SAI-ADAPT-M12/M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 和 M12/M8 适配器用于插头尺寸的快速匹配。

通用订货数据

版本	Y 连接器, M12 / M8
订货号	1990560000
类型	SAI-ADAPT-M12/M8 4P
GTIN (EAN)	4050118376388
数量	1 items

SAI-ADAPT-M12/M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E307231

尺寸和重量

净重

13 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技术资料 可定制接插件

回路数

4

编码

M12 = A-编码, M8 = 无

额定电压

24 V

额定电流

4 A

防护等级

IP67

污染等级

3

螺纹环材料

锌压铸, 镀镍

外壳温度范围

-25...+85 °C

联接数据

单出线口 1 - 接插件

M12 针式

单出线口 2 - 接插件

M8 孔式

拧紧力矩

M12: 0.8Nm, M8: 0.5Nm

标准

连接器标准

IEC 61076-2-101, IEC
61076-2-104

通用参数

回路数

4

编码

M12 = A-编码, M8 = 无

联接螺纹

M12 / M8

额定电压

24 V

额定电流

4 A

防护等级

IP67

污染等级

3

端口 1

M12/M8

端口 2

螺钉

外壳温度范围

-25...+85 °C

导线外径

-

分类

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 9.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06

ECLASS 15.0

27-44-01-06


SAI-ADAPT-M12/M8 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



接线图

