

**SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 和 M12/M8 适配器用于插头尺寸的快速匹配。

**通用订货数据**

版本	Y 连接器, M8 / M8
订货号	<a href="#">1990570000</a>
类型	SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P
GTIN (EAN)	4050118376609
数量	1 items

## SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 10 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 技术资料 可定制接插件

回路数	4	编码	M8 = 无
额定电压	24 V	额定电流	4 A
防护等级	IP67	污染等级	3
屏蔽连接	否	螺纹环材料	锌压铸, 镀镍
外壳温度范围	-25...+85 °C		

## 联接数据

单出线口 1 - 接插件	M8 针式	单出线口 2 - 接插件	M8 孔式
拧紧力矩	M8: 0.5Nm		

## 标准

连接器标准 IEC 61076-2-104

## 通用参数

回路数	4	编码	M8 = 无
联接螺纹	M8 / M8	额定电压	24 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67
污染等级	3	屏蔽连接	否
外壳温度范围	-25...+85 °C	导线外径	-

## 分类

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


**SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸

尺寸图



接线图

