

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



M8/M12 和 M12/M8 适配器用于插头尺寸的快速匹配。

通用订货数据

版本	Y 联接器, M8 / M8
订货号	1990570000
类型	SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P
GTIN (EAN)	4050118376609
数量	1 items

SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

10 g

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

技术资料 可定制接插件

回路数	4
额定电压	24 V
防护等级	IP67
屏蔽连接	否
外壳温度范围	-25...+85 °C

编码	M8 = 无
额定电流	4 A
污染等级	3
螺纹环材料	锌压铸, 镀镍

联接数据

单出线口 1 - 接插件	M8 针式
拧紧力矩值	M8: 0.5Nm

单出线口 2 - 接插件	M8 孔式
--------------	-------

标准

连接器标准

IEC 61076-2-104

通用参数

回路数	4
联接螺纹	M8 / M8
额定电流	4 A
污染等级	3
外壳温度范围	-25...+85 °C

编码	M8 = 无
额定电压	24 V
防护等级	IP67
屏蔽连接	否
导线外径	-

分类

ETIM 8.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925
ECLASS 15.0	27-44-01-06

ETIM 9.0	EC002925
ECLASS 14.0	27-44-01-06


SAI-ADAPT-M8/M8 4/3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

尺寸图



接线图

