

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线

通用订货数据

版本	USB 电缆, USB A, USB A, PVC, 3 m
订货号	1993550030
类型	IE-USB-A-A-3.0M
GTIN (EAN)	4050118378566
数量	1 items

IE-USB-A-A-3.0M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

长度

3 m

长度 (英寸)

118.1102 inch

净重

58 g

温度

存储温度

工作温度

-15 °C...80

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

电缆技术参数

护套颜色

黑色

基本技术信息

插针镀层

镍, 镀金

右插头

插头, 右

USB A, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽

左插头

插头, 左

USB A, IP20, 针式端头, 笔直, 插头, 塑料, 带屏蔽

电缆结构

护套直径

4.5 mm

护套颜色

黑色

截面积

2*AWG28 + 2*AWG24

最大护套直径

4.7 mm

最小护套直径

4.3 mm

护套材料

PVC

分类

ETIM 8.0

EC001408

ETIM 9.0

EC001408

ETIM 10.0

EC001408

ECLASS 14.0

27-06-01-06

ECLASS 15.0

27-06-01-06