

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



HQ 系列 - 紧凑设计功能强大。电气性能不言自明。
接线部分采用冷压插针。冷压连接几十年来一直是业界的
标准应用。订购的插芯中不含插针。

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 插针式, 400 V, 10 A, 回路数: 12, 冷压 联接, 安装尺寸: 1
订货号	1993810000
类型	HDC HQ 12 MC
GTIN (EAN)	4050118378887
数量	10 items

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

深	21 mm	深度 (英寸)	0.8268 inch
高度	40.3 mm	高度 (英寸)	1.5866 inch
宽度	21 mm	宽度 (英寸)	0.8268 inch
净重	12 g		

温度

温度限值 -40 °C ... 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
化学抵抗力	材料 丙酮
	化学抵抗力 有耐受性
	材料 氨水
	化学抵抗力 有耐受性
	材料 汽油
	化学抵抗力 有耐受性
	材料 柴油
	化学抵抗力 有耐受性
	材料 乙酸, 浓缩
	化学抵抗力 有条件的耐受性
	材料 氢氧化钾
	化学抵抗力 有耐受性
	材料 甲醇
	化学抵抗力 有耐受性
	材料 发动机油
	化学抵抗力 有耐受性
	材料 碱液, 稀释
	化学抵抗力 有条件的耐受性
	材料 氢氯氟碳化合物
	化学抵抗力 有条件的耐受性
	材料 室外使用
	化学抵抗力 有条件的耐受性

通用参数

回路数	12	插拔次数 Ag	≥ 500
插拔次数 Au	≥ 500	联接类型	冷压联接
安装尺寸	1	阻燃等级符合 UL 94	V-0
颜色编码	黑色	绝缘材料	PA GF
型号	插针式	污染等级	3
系列	HQ	额定电压 (DIN EN 61984)	400 V
额定冲击电压 (DIN EN 61984)	6 kV	额定电流 (DIN EN 61984)	10 A
不含卤素	false	低烟符合 DIN EN 45545-2	是

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据


BG	1	信号触点数量	12
信号端头, 类型	HD	防护等级	IP65, 带相应外壳
尺寸			
宽度			21 mm
接头数据 PE			
PE 连接类型	螺钉联接	最大PE连接拧紧力矩	0.7 Nm
最小PE连接拧紧力矩	0.5 Nm		
型号			
联接类型	冷压联接	安装尺寸	1
最大压接面积 软导线	2.5 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.14 mm ²
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.14 mm ²
BG	1		
分类			
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		

HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



HDC HQ 12 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

冷压插针HD



压接可以在导线和触点之间实现安全可靠的电气和机械联接。理想的压接具有气密性和防腐蚀性。

通用订货数据

类型	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG	版本
订货号	1651520000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 0.37, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400194	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.14-0.37AU	版本
订货号	1651620000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 0.37, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400293	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.5AG	版本
订货号	1651530000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400200	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.5AU	版本
订货号	1651630000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 0.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400309	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AG	版本
订货号	1601750000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190134280	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM0.75-1.00AU	版本
订货号	1651640000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400316	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM1.5AG	版本
订货号	1651550000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400224	
数量	100 ST	
类型	HDC-C-HD-SM1.5AU	版本
订货号	1651650000	重载接插件, 冷压插针, HD, HDD, HQ, MixMate, 插针式, 最大压接面积: 1.5, 车削的, 铜合金
GTIN (EAN)	4008190400323	
数量	100 ST	