

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

版本	150mm ² , 六角形压接
订货号	1994540000
类型	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
数量	1 items

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	12 mm	深度 (英寸)	0.4724 inch
高度	60 mm	高度 (英寸)	2.3622 inch
宽度	30 mm	宽度 (英寸)	1.1811 inch
净重	129 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

钳口

指数	22	压接宽度	5 mm
铜压接横截面	150	压接宽度, 单位 mm	5

压接工具数据

Crimpart/-profil	六角形压接
电缆端头截面积	标称 150 mm ²

触点描述

导线最大压接面积, AWG	5/0	导线最小压接面积, AWG	5/0
压接范围, 最大	150 mm ²		

分类

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

工具



适用于电缆端头、接插件、以及管状端头的压接工具，钳口可更换

- 由于有液压支持，处理速度极快
- 处理规格大，可达 300 mm²
- 270° 快速旋转刀头
- 通过压力传感器自动进行压力限制和监控
- 压接过程中的电子控制和监测
- 将所有压接周期和错误信息保存至内部存储器
- 通过 USB 读取压接循环和错误消息
- 带有充电状态指示器的锂离子电池：18V，2 Ah

通用订货数据

类型	EPG 45	版本
订货号	1500830000	压接工具, 6mm ² , 150mm ² , 六角形压接, WM-夹, 锯齿状压接, 梯形, 椭圆形压接
GTIN (EAN)	4050118309317	
数量	1 ST	

150 mm²

使用绝缘接插件，可保证电气连接的长期稳定品质

- 绝缘和非绝缘电缆接头和接插件品种多样
- 符合当前市场标准的管状电缆接头（Euroserie）
- 符合 DIN 46235 标准的压缩式电缆端头
- 钣金电缆接头 满足 DIN 46234 标准
- 符合 DIN 46237 标准的绝缘环状电缆端头
- 符合 DIN 46231 标准的绝缘针状电缆端头

通用订货数据

类型	KRN-M8/-150	版本
订货号	1495700000	电缆端头, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305333	
数量	25 ST	
类型	KRN-M10/-150	版本
订货号	1495710000	电缆端头, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305159	
数量	25 ST	
类型	KRN-M12/-150	版本
订货号	1495720000	电缆端头, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305296	
数量	25 ST	
类型	KRN-M14/-150	版本
订货号	1495810000	电缆端头, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305500	
数量	25 ST	
类型	KRN-M16/-150	版本
订货号	1495730000	电缆端头, 150 mm ² , 150 mm ² - 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305395	
数量	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KRN-M20/-150	版本
订货号	1495740000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305357	
数量	25 ST	
类型	KRN-M6/-150 S	版本
订货号	1494440000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303964	
数量	10 ST	
类型	KRN-M8/-150 S	版本
订货号	1494940000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304701	
数量	10 ST	
类型	KRN-M10/-150 S	版本
订货号	1494950000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304473	
数量	10 ST	
类型	KRN-M12/-150 S	版本
订货号	1494970000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304459	
数量	10 ST	
类型	KWN-M8/-150 90	版本
订货号	1494490000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304107	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/150 90	版本
订货号	1494500000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303896	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-150 90	版本
订货号	1494510000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304305	
数量	25 ST	
类型	KWN-M16/-150 90	版本
订货号	1494520000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118303995	
数量	25 ST	
类型	KWN-M20/-150 90	版本
订货号	1494530000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118304206	
数量	25 ST	
类型	KWN-M8/-150 45	版本
订货号	1496430000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306071	
数量	25 ST	
类型	KWN-M10/-150 45	版本
订货号	1496440000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305777	
数量	25 ST	
类型	KWN-M12/-150 45	版本
订货号	1496450000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305906	
数量	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	KWN-M16/-150 45	版本
订货号	1496470000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306132	
数量	25 ST	
类型	KWN-M20/-150 45	版本
订货号	1496480000	电缆端头, 150 mm², 150 mm² - 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118305739	
数量	25 ST	
类型	KP-M8/-150	版本
订货号	1498290000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307399	
数量	25 ST	
类型	KP-M10/-150	版本
订货号	1498310000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307801	
数量	25 ST	
类型	KP-M12/-150	版本
订货号	1498320000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307658	
数量	25 ST	
类型	KP-M14/-150	版本
订货号	1498580000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118308112	
数量	25 ST	
类型	KP-M16/-150	版本
订货号	1498330000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307641	
数量	25 ST	
类型	KP-M20/-150	版本
订货号	1498340000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307740	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M8/-150 90	版本
订货号	1497790000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307085	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M10/-150 90	版本
订货号	1497810000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307221	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M12/-150 90	版本
订货号	1497820000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307306	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M16/-150 90	版本
订货号	1497830000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118307160	
数量	25 ST	
类型	KWPN-M20/150 90	版本
订货号	1496680000	电缆端头, 150 mm²
GTIN (EAN)	4050118306088	
数量	25 ST	

ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	VPN/-150	版本
订货号	1498710000	电缆端头, 150 mm², 150 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118308129	
数量	25 ST	
类型	VPLN/-150	版本
订货号	1492970000	电缆端头, 150 mm², 150 mm², 无
GTIN (EAN)	4050118302912	
数量	50 ST	