

SAI-M23-GS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	传感器/执行器接插件, 空接线箱
订货号	1995800000
类型	SAI-M23-GS-L-7/17
GTIN (EAN)	4032248925667
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
最后下单日期	2026-12-31T00:00:00+01:00

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E344862

尺寸和重量

净重	94.81 g
----	---------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55


技术资料 可定制接插件

外壳基本材料	铜锌合金	最大电缆直径	17 mm
最小电缆直径	7 mm	防护等级	IP67, IP69K
插拔次数	> 1000	污染等级	3
屏蔽连接	是	外壳温度范围	-40...+125°C

分类

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

尺寸图



SAI-M23-GS-L-7/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

插芯不带端头



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

类型	SAI-M23-BE-L-4/4	版本
订货号	1995810000	传感器/执行器接插件, 插芯
GTIN (EAN)	4032248925674	
数量	1 ST	
类型	SAI-M23-BE-L-6	版本
订货号	1170370000	传感器/执行器接插件, 插芯
GTIN (EAN)	4032248962266	
数量	1 ST	
类型	SAI-M23-SE-L-4/4	版本
订货号	1170380000	传感器/执行器接插件, 插芯
GTIN (EAN)	4032248962518	
数量	1 ST	
类型	SAI-M23-SE-L-6	版本
订货号	1170350000	传感器/执行器接插件, 插芯
GTIN (EAN)	4032248962303	
数量	1 ST	