

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力
强、接触密度高而尺寸小的特点。
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

通用订货数据

版本	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
订货号	1995820000
类型	SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50
GTIN (EAN)	4032248925681
数量	50 items

SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



RoHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E344862

尺寸和重量

长度	23.6 mm	长度 (英寸)	0.9291 inch
净重	0.94 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

技术资料 可定制接插件

插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接
绝缘电阻	> 1010 Ω	触点材料	铜锌合金
最大压接面积	2.5 mm ²	最小压接面积	0.75 mm ²
插拔次数	> 1000	端头类型	插座

设置针对 SAI M23 压接工具


SAI M23 压接工具的相关设置	压接工具	1203840000
	定位器位置	8
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm ²	导线压接面积 0.75 mm ²
		压接心轴调整 1.3
		导线压接面积 1.00 mm ²
		压接心轴调整 1.4
		导线压接面积 1.50 mm ²
		压接心轴调整 1.55
		导线压接面积 2.50 mm ²
		压接心轴调整 1.7

分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

图纸

图纸



SAI-M23-KBC-L-0.75/2.50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

..., 适用于 M23



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	版本
订货号	1203840000	信号与电源触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4032248986934	
数量	1 ST	
类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	版本
订货号	1203960000	信号触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	