

## SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



The M23圆形接插件具有可插拔次数多、电流运载能力强、接触密度高而尺寸小的特点。  
接线盒、插芯和压接触点需要单独订购。

## 通用订货数据

版本	Sensor/Actuator plug-in connector, Crimp contact
订货号	<a href="#">1995830000</a>
类型	SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0
GTIN (EAN)	4032248925698
数量	50 items

## SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
UR 证书号 E344862

## 尺寸和重量

长度	21.7 mm	长度 (英寸)	0.8543 inch
净重	0.36 g		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7baf363e-d867-435e-844e-c01f32ebf146

## 技术资料 可定制接插件

插针镀层	镀金的	联接类型	冷压联接
绝缘电阻	> 1010 Ω	触点材料	铜锌合金
最大压接面积	1 mm <sup>2</sup>	最小压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>
插拔次数	> 1000	端头类型	插座

## 设置针对 SAI M23 压接工具

SAI M23 压接工具的相关设置	压接工具	1203840000	
	定位器位置	2	
	Crimping mandrel adjustment acc. to mm <sup>2</sup>	导线压接面积	0.25 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	0.8
		导线压接面积	0.35 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	0.85
		导线压接面积	0.50 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	0.89
		导线压接面积	0.75 mm <sup>2</sup>
		压接心轴调整	0.95
导线压接面积	1.00 mm <sup>2</sup>		
压接心轴调整	1.02		

## 分类

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

图纸

图纸



**SAI-M23-KBC-LS-0.25-1.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

附件

www.weidmueller.com

..., 适用于 M23



魏德米勒提供一系列用于传感器-执行器电缆接线的工具及附件。

通用订货数据

类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 1	版本
订货号	<a href="#">1203840000</a>	信号与电源触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4032248986934	
数量	1 ST	
类型	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	版本
订货号	<a href="#">1203960000</a>	信号触点压线钳, 4锯齿夹
GTIN (EAN)	4050118000764	
数量	1 ST	