

EASYCRIMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



在剥线后可以使用相应端头或管状端头来压接电缆端头。压接是导线和端头之间的安全联接，很大程度上也可取代焊接。压接可在导线和联接元件之间建立均质、不会松开的联接。通过高品质的精密工具，可实现电子和机械方面的可靠联接。魏德米勒提供丰富的机械压接工具。自锁机构可确保高压接质量。使用魏德米勒工具进行的压接符合相关国际标准和规定。

通用订货数据

订货号	2000360000
类型	EASYCRIMP
GTIN (EAN)	4050118394528
数量	1 items

技术数据

尺寸和重量

深	125 mm	深度 (英寸)	4.9212 inch
高度	255 mm	高度 (英寸)	10.0394 inch
宽度	230 mm	宽度 (英寸)	9.0551 inch
净重	5000 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

类型	机械的, 带可拆卸插件的		
----	--------------	--	--

压接工具数据

驱动	机械	最小固定值	35 mm
抓握高度最大值	22 mm	控制杆最大行程	230 mm
最大抓握宽度	28 mm	杠杆最小行程	140 mm
固定最大值	68 mm	抓握高度最小值	12 mm

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

图纸

