

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com






FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

版本	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
订货号	<u>2003370000</u>
类型	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
数量	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

技术数据

技不致据			
軍批			
AAAA NA			
//AMID 认证	F . ®	N us	
ROHS	一致		
JL File Number Search	UL 网站		
cURus 证书号	E223801		
ママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ			
 高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度	116.5 mm	 宽度 (英寸)	4.5866 inch
长度	90.5 mm	长度 (英寸)	3.563 inch
争重	141.78 g		
温度			
		工作温度	-35 °C66 °C
安装温度		<u> </u>	33 000 0
不保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC		itane sulfonate 29420-49-3	
SCIP		3-8088-c28f019e7f77	
基本信息	<u>'</u>		
产品型号	隔板,不带屏蔽	材料	聚碳酸酯(PC)
插芯			
插芯 GFCI /2 个美国预组装电源	1	熔丝插芯	1
arci /2 (美国颁组表电源)) 数据插芯	2	 D-Sub 9 针信号插芯 / VGA / HDMI	1
通用标准	_	Dodd o Frid Jimis / Vo. (/ 112 mi	
四八197年			
:URus 证书号	E223801	CSA 认证号	2000039-80039714
电气特性			
电压类型	交流电	操作电压	125 V
可接导线			
划线长度	9 mm		
送接类型	螺钉联接		
异线截面积, 极软线, 带管状端头	最大	1.5 mm ² 2.5 mm ²	
	取入 最小	2.5 mm²	
3 ~ (1) M (1) W	最大	4 mm²	
引线截面积, 软线, 带管状端头	最小	1.5 mm²	
	最大	2.5 mm ²	

导线截面积, 软线, 无管状端头 导线截面积, 极软线, 无管状端头

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据


导线截面积, 硬导线	1.5 4 mm ²
导线截面积, 软线, 带管状端头	1.5 2.5 mm ²
导线截面积, 极软线, 带管状端头	1.5 2.5 mm ²

技术数据

电压类型	交流电	操作电压 125 V
额定电流	20 A	操作显示 红色 LED
外壳颜色	灰色	 断路电平,最大 6 mA
自测	每 3 秒自动	GFCI 接地故障电流漏电保护器,美式出 2 件 现口
断路电平,最小	4 mA	

分类

	<u>'</u>		
ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 9.0	27-18-28-06
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-28-06
ECLASS 11.0	27-18-28-06	ECLASS 12.0	27-18-28-92
ECLASS 13.0	27-18-28-92	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

尺寸图

图纸







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45



RJ45 插芯适用于 1/4/5/14 版接插件、HDC 以及 IE-OM...、IE-OP... 和 IE-CC... 接线盒

通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<u>1962850000</u>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<u>1963840000</u>	RJ45 插座, 底座联接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
类型 订货号	IE-BI-RJ45-FJ-P 1963830000	版本 RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET
订货号	<u>1963830000</u>	
订货号 GTIN (EAN)	<u>1963830000</u> 4032248646159	
订货号 GTIN (EAN) 数量	1963830000 4032248646159 10 ST	RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET
订货号 GTIN (EAN) 数量 类型	1963830000 4032248646159 10 ST IE-BI-RJ45-C	RJ45 插座, 底座联接器, PROFINET 版本

USB



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑,还提供一系列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观,同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-BI-USB-A	版本
订货号	<u>1019570000</u>	USB 插芯, 法兰部件,型号 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	
类型	IE-BI-USB-AB	版本
类型 订货号	IE-BI-USB-AB 1131380000	版本 USB 插芯, 法兰部件, 类型 AB

目录日期/图纸 5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

 类型
 IE-BI-USB-3.0-A
 版本

 订货号
 1487920000
 USB 插芯. 法兰部件,型号 A

 GTIN (EAN)
 4050118298208

 数量
 1 ST

熔丝



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装,您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑,还提供一系列独特的功能,能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此,FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观,同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

 类型
 IE-FCI-PWCB-3A
 版本

 订货号
 1543690000
 FrontCom, 熔断器, 熔丝插芯

 GTIN (EAN)
 4050118348859

 数量
 1 ST

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-D9-FF	版本
订货号	<u>1450840000</u>	FrontCom, D-Sub,9 针信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FM	版本
订货号	<u>1450850000</u>	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 插头, 孔式
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FS	版本
订货号	<u>1450870000</u>	FrontCom, D-Sub,9 针信号插芯. 孔式 / 焊接连接
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

信号-VGA, HDMI, DP



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-HD15-FF	版本
订货号	<u>1556290000</u>	FrontCom, VGA 耦合, VGA/HD15 信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-HDMI-FF	版本
类型 订货号	IE-FCI-HDMI-FF 2003390000	版本 FrontCom, HDMI 耦合, 信号插芯 HDMI, 插座 / 插座

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。 适合于以下设备生产商的设备:Siemens、ABB、Beckhoff等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范,向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件,或使用 M-Print PRO 在线版(无需安装)。

通用订货数据

类型 ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS 版本 订货号 1736181044 ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式 GTIN (EAN) 4008190985950 数量 200 ST

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish把手

数据信息页

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型 SDS 0.4X2.5X75 订货号 <u>9009030000</u> GTIN (EAN) 4032248266944 版本 螺丝刀, 螺丝刀

IIN (EAIN) 40322482008

数量 1 S7

FrontCom Vario 附件



通用订货数据

数量

类型 IE-FC-DFM-PWPC 订货号 <u>2971460000</u> GTIN (EAN) 4099986791541

1 ST

版本

FrontCom,接触保护,双框架