

**IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

**通用订货数据**

版本	FrontCom, 隔板, 不带屏蔽
订货号	<a href="#">2003370000</a>
类型	IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118387322
数量	1 items

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致  
UL File Number Search [UL 网站](#)  
cURus 证书号 E223801

## 尺寸和重量

高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch
宽度	116.5 mm	宽度 (英寸)	4.5866 inch
长度	90.5 mm	长度 (英寸)	3.563 inch
净重	141.78 g		

## 温度

存储温度	工作温度	-35 °C...66 °C
安装温度		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外  
REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3  
SCIP 8a473a8a-33d4-43 18-8088-c28f019e7f77

## 基本信息

产品型号	隔板, 不带屏蔽	材料	聚碳酸酯(PC)
------	----------	----	----------

## 插芯

插芯 GFCI / 2 个美国预组电源	1	熔丝插芯	1
数据插芯	2	D-Sub 9 针信号插芯 / VGA / HDMI	1

## 通用标准

cURus 证书号	E223801	CSA 认证号	2000039-80039714
-----------	---------	---------	------------------

## 电气特性

电压类型	交流电	操作电压	125 V
------	-----	------	-------

## 可接导线

剥线长度	9 mm	
联接类型	螺钉联接	
导线截面积, 极软线, 带管状端头	最小	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大	2.5 mm <sup>2</sup>
导线截面积, 硬导线	最小	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大	4 mm <sup>2</sup>
导线截面积, 软线, 带管状端头	最小	1.5 mm <sup>2</sup>
	最大	2.5 mm <sup>2</sup>
导线截面积, 软线, 无管状端头	...	
导线截面积, 极软线, 无管状端头	...	

## IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## 技术数据

www.weidmueller.com

导线截面积, 硬导线	1.5 ... 4 mm <sup>2</sup>
导线截面积, 软线, 带管状端头	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>
导线截面积, 极软线, 带管状端头	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>

### 技术数据


电压类型	交流电	操作电压	125 V
额定电流	20 A	操作显示	红色 LED
外壳颜色	灰色	断路电平, 最大	6 mA
自测	每 3 秒自动	GFCI 接地故障电流漏电保护器, 美式出现口	2 件
断路电平, 最小	4 mA		

### 分类

ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ETIM 10.0	EC000456	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

图纸

尺寸图




IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

RJ45



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-BI-RJ45-FJ-A	版本
订货号	<a href="#">1962850000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568A
GTIN (EAN)	4032248645053	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-B	版本
订货号	<a href="#">1963840000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, TIA-568B
GTIN (EAN)	4032248651894	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-FJ-P	版本
订货号	<a href="#">1963830000</a>	RJ45 插座, 底座连接器, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
数量	10 ST	
类型	IE-BI-RJ45-C	版本
订货号	<a href="#">1962840000</a>	RJ45 插座, 法兰部件 耦合
GTIN (EAN)	4032248645046	
数量	10 ST	

USB

USB 插芯适用于 FrontCom®



通用订货数据

类型	IE-BI-USB-A	版本
订货号	<a href="#">1019570000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
GTIN (EAN)	4032248731602	
数量	1 ST	
类型	IE-BI-USB-AB	版本
订货号	<a href="#">1131380000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 类型 AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
数量	1 ST	

**IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	IE-BI-USB-3.0-A	版本
订货号	<a href="#">1487920000</a>	USB 插芯, 法兰部件, 型号 A
GTIN (EAN)	4050118298208	
数量	1 ST	

熔丝




FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-PWCB-3A	版本
订货号	<a href="#">1543690000</a>	FrontCom, 熔断器, 熔丝插芯
GTIN (EAN)	4050118348859	
数量	1 ST	

Signal - D-SUB



FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-D9-FF	版本
订货号	<a href="#">1450840000</a>	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118255737	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FM	版本
订货号	<a href="#">1450850000</a>	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 插头, 孔式
GTIN (EAN)	4050118255713	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-D9-FS	版本
订货号	<a href="#">1450870000</a>	FrontCom, D-Sub, 9 针信号插芯, 孔式 / 焊接连接
GTIN (EAN)	4050118255393	
数量	1 ST	

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

信号 - VGA, HDMI, DP




FrontCom® Vario 集多种功能于一个框架内。系统易于安装, 您可以从多种数据、信号和供电模块规格中选择所需的配置。FrontCom® Vario 不仅结构极为紧凑, 还提供一系列独特的功能, 能保证您的项目规划和实施安全、快速和持久。不仅如此, FrontCom® Vario 系统的外壳设计美观, 同时具备最高的耐冲击性能并达到 IP 65 防护等级。

通用订货数据

类型	IE-FCI-HD15-FF	版本
订货号	<a href="#">1556290000</a>	FrontCom, VGA 耦合, VGA/HD15 信号插芯, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118369755	
数量	1 ST	
类型	IE-FCI-HDMI-FF	版本
订货号	<a href="#">2003390000</a>	FrontCom, HDMI 耦合, 信号插芯 HDMI, 插座 / 插座
GTIN (EAN)	4050118387414	
数量	1 ST	

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备: Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点:

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	版本
订货号	<a href="#">1736181044</a>	ESG, 设备标识牌 x 20 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 插拔式
GTIN (EAN)	4008190985950	
数量	200 ST	

开槽螺丝刀



带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

IE-FC-DIP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SDS 0.4X2.5X75	版本	
订货号	<a href="#">9009030000</a>	螺丝刀, 螺丝刀	
GTIN (EAN)	4032248266944		
数量	1 ST		

FrontCom Vario 附件



通用订货数据

类型	IE-FC-DFM-PWPC	版本	
订货号	<a href="#">2971460000</a>	FrontCom, 接触保护, 双框架	
GTIN (EAN)	4099986791541		
数量	1 ST		