

HDC XX6A02 MOXXXXX-0600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在—个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 订货号 | 2003830600 |
| 类型 | HDC XX6A02 MOXXXXX-0600 |
| GTIN (EAN) | 4050118522419 |
| 数量 | 1 items |
| 交货状态 | 已取消 |
| 有效期 | 2025-09-30T00:00:00+02:00 |

HDC XX6A02 MOXXXXX-0600

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0 g

温度

温度限值 -30 °C ... 90 °C

环保产品合规

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 有例外 |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

通用数据

| | | | |
|------|--------------------|--------|-----------|
| 回路数 | 8 | 电缆长度 | 6 m |
| 编码 | X-编码 | 插针镀层 | Au (Gold) |
| 传输速率 | 10 Gbps, 10 Gbit/s | 绝缘电阻 | ≥ 108 Ω |
| 目录册 | Cat. 6A | 额定电压 | 50 V |
| 额定电流 | 0.5 A | 插拔次数 | ≥ 100 |
| 型号 | 插頭 | 污染等级 | 2 |
| 对侧型号 | 开放式 | 侧面模块型号 | 公头 |

电缆技术参数

| | | |
|------|------------------------------------|--------|
| 电缆长度 | 6 m | |
| 护套颜色 | 绿色 | |
| 带屏蔽 | 是 | |
| 卤素 | 无卤, 符合IEC 60754-1标准 | |
| 绝缘 | PE, 发泡 | |
| 护套材料 | PUR | |
| 颜色编码 | 白/橙, 橙色, 白/绿, 绿色, 白/棕, 棕色, 白/蓝, 蓝色 | |
| 外直径 | 直径 | 6.4 mm |
| | 符号 | ± |
| | 公差 | 0.3 |
| 外径 | 6.4 mm ± 0.3 | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002599 | ETIM 9.0 | EC002599 |
| ETIM 10.0 | EC002599 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 | | |