

HDC XX6A02 MOXXXXX-2500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**紧凑**

新型双针总线模块尤为紧凑，可以容纳兆级和千兆级的数据插芯。能够在一个模块中实现 2 根千兆级 Cat 6A (10 gigabit) 电缆的连接。

通用订货数据

订货号	2003832500
类型	HDC XX6A02 MOXXXXX-2500
GTIN (EAN)	4050118572681
数量	1 items
交货状态	本产品即将停产。
有效期	2025-09-30T00:00:00+02:00

HDC XX6A02 MOXXXXX-2500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

RoHS	一致
------	----

尺寸和重量

净重	0 g
----	-----

温度

温度限值	-30 °C ... 90 °C
------	------------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
-----------	---------

RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

通用数据

回路数	8
编码	X-编码
传输速率	10 Gbps, 10 Gbit/s
目录册	Cat. 6A
额定电流	0.5 A
污染等级	2
侧面模块型号	公头

电缆长度	25 m
插针镀层	Au (Gold)
绝缘电阻	≥ 108 Ω
额定电压	50 V
插拔次数	≥ 100
对侧型号	开放式

电缆技术参数

电缆长度	25 m
卤素	无卤, 符合IEC 60754-1标准

护套颜色	绿色
护套材料	PUR

分类

ETIM 8.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599
ECLASS 15.0	27-06-03-07

ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 14.0	27-06-03-07